

品番：EA764AW-13

品名：800万画素 書画カメラ

	販売価格		33,400円(税抜)／36,740円(税込)	
	カタログ価格		33,400円(税抜)／36,740円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/05/12 08:30現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1909ページ		



800万画素の高解像度書画カメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V46W
有効画素数	800万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大3264×2448
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0 (Aタイプコネクタオス)	サイズ(W×D×H)mm	255×93×80
重量(g)	620	ケーブル長	約1.5m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 ChromeOS ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。カメラ本体のみ対応します。	撮影フォーマット	YUY2、MJPG
絞り、明るさ、コントラスト	自動調整	ホワイトバランス	本体ボタンで調整
フォーカス	オートフォーカス	フレームレート	最大30fps

USBで接続する、電源不要の書画カメラです。

800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプタを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
テレワークや在宅ワーク時に、ビデオチャットと本製品を使えば相手に手元の資料を見せることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.