

品番：EA764AW-2

品名：WEBカメラ (スピーカー内蔵/USBハブ付)



販売価格	38,000円(税抜)／ 41,800円(税込)			
カタログ価格	38,000円(税抜)／41,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 15:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1908ページ			



ZoomなどのWEB会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵したWEBカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V48BKN
センサー	CMOS	画素数	200万画素
ビデオ(静止画)解像度	最大1920×1080	フォーカス	固定
画角	水平80°/対角90°	レンズ	F2.5 f=3.0mm
絞り・明るさ・コントラスト	自動	ホワイトバランス	自動
フレームレート	最大30fps(MJPG)※1920×1080時	最低照度	0.5Lux
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aコネクタ)	消費電流	5V/500mA
最短接写距離	50cm	センサーサイズ	1/2.7
ビデオフォーマット	MJPG、YUV	サイズ	W210×D53×H54mm
重量	300g	ケーブル長	3m
三脚取り付け穴	1/4インチネジ	セット内容	取扱説明書

＜スピーカー部＞			
実用最大出力	2W	周波数範囲	20～20KHz
インピーダンス	4Ω		
＜マイクロホン部＞			
指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)	感度	－33dBFS
周波数範囲	20Hz～20KHz	集音範囲	推奨3m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple MacシリーズChromebook ※Chromebookの動作検証は Google Meetで行っています。ご使用 のアプリによってはカメラが正常に認 識しない場合があります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10. 11 Chrome OS
対応ソフト	Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、 Skype		
会議に適した80°広角レンズを採用したWEBカメラです。			
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです。			
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。			
モニターの上に取り付ける形状です。			
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要です。			
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。			
パソコンモニターやディスプレイ上部に簡単に取り付けられるスタンド付きです。			
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。			
カメラ裏面にUSB2.0ハブを2ポート搭載です。			

代替品

	品番	EA764AW-7
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.