

品番：EA764AW-21

品名：3倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)



販売価格	71,100円(税抜) / 78,210円(税込)		
カタログ価格	71,100円(税抜) / 78,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



ビデオ会議に最適な3倍ズーム搭載会議用カメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V50BK
サイズ(W×D×H)mm	180×112×129	重量(g)	550
有効画素数	CMOS 210万画素(センサー)	ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、640×480、640×360
インターフェース	USB2.0 USB Aコネクタ	レンズ	F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm
センサー	210万画素CMOSセンサー	センサーサイズ	1/2.9
画角	84°	ズーム倍率	光学3倍
ビデオフォーマット	MJPEG	ケーブル長	5m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 11 macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11	付属品	取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)

マイクなし

光学3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラです。

画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。

210万画素、1/ 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。

ZoomやSkypeなどのソフトで簡単に使用できます。

MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。

付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°～+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。

USBケーブル1本で動作可能です。別途電源接続は不要です。

壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。

カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.