

品番：EA764AW-22

品名：10倍ズーム搭載会議用カメラ(リモコン付)



販売価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
カタログ価格	118,000円(税抜) / 129,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



光学10倍ズームを搭載の会議用カメラ

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V54BK
サイズ(W×D×H)mm	180×112×129	重量(g)	550
センサー	CMOSセンサー	センサーサイズ	1/2.9
レンズ	F1.6-2.5 f=4.7mm-47mm	画素数	210万画素
インターフェース	USB2.0 USB Aコネクタ	画角	62°※水平画角
ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、640×480、640×360	ビデオフォーマット	MJPEG、YUY2
倍率	10倍	付属品	取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)

マイクなし

光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラです。

USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です。

付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°～+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。

210万画素、1/2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。

ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。

壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。

カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

USBケーブル1本で動作可能、別途電源接続は不要です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.