

品番：EA764AW-23

品名：500万画素x2/2m 会議用カメラ(最大画角180°)



販売価格	90,000円(税抜)／99,000円(税込)		
カタログ価格	90,000円(税抜)／99,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/08 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



二個のレンズを搭載した最大画角180度対応の会議用カメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V60BK
センサー	CMOS 500万画素×2	ビデオ解像度	視野角180度:3840×1920、30fps 視野角105度:2275×1280、30fps 視野角90度:1920×1080、30fps1 カメラモード:1920×1080、30fps
静止画解像度	最大3840×1920	フォーカス	固定
画角	約180度、105度、90度切り替え	レンズ	F2.2 f=2.52mm
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	最短接写距離	80cm
ホワイトバランス	自動	最低照度	1LUX以上

フレームレート	最大30fps	インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB2.0/1.1上位互換)(Aタイプコネクタオス)※製品の動作には最大700mAの電流が必要です。そのためUSB3.2ポートに接続する必要があります。
消費電力	最大 700mA	集音範囲	推奨2m/360度
センサーサイズ	1/2.5インチ	ビデオフォーマット	MJPEG
三脚取り付け穴	1/4インチネジ	サイズ	108(W)×82.5(D)×67(H)mm
重量	210g	ケーブル長	2m
機能	マイク内蔵	セット内容	カメラ、取扱説明書兼保証書、接続ケーブル、金属プレート、両面テープ
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12～10.15Chrome OS
対応ソフト	Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skype		

2つのカメラで180度の広い視野角を可能にした会議用カメラです。
プライバシー保護とレンズ傷防止のためのレンズカバーを内蔵しています。
用途に合わせ、180度・105度・90度の画角切り替えが可能です。
少し長めの2mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。※クイックシューのサイズによっては接続ケーブルに干渉するため三脚の取り付けができません。※DG-CAM22が取り付けられます。
カメラに高感度マイクを内蔵しており、別途マイクを用意する必要ありません。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応です。＜ご注意＞※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。＜システム要件＞
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake (第7世代)以降
4GB以上のメモリ
64GB以上のストレージ空き容量
USB3.0ポートに1つの空き

代替品



品番 EA764AW-4

コメント 画角:水平103°、対角118°

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.