

品番：EA764AW-26

品名：200万画素 WEBカメラ(ステレオマイク内蔵)



販売価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/30 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V64BK
サイズ(W×D×H)mm	110×54.7×51.6	有効画素数	最大1920×1080
ビデオ解像度	最大1920×1080	インターフェイス	USB
ケーブル長(m)	3	センサー	CMOS
消費電力	最大280mA	フォーカス	オート
画素数	200万画素	画角	80度(水平)90度(対角)
レンズ	F2.0 f=3.5mm	ホワイトバランス	自動
フレームレート	最大60fps(1920×1080時)	三脚取付ネジ穴	1/4インチネジ
重量(g)	160		

フルHD画質で60fpsのなめらかな映像が撮影可能な200万画素Webカメラです。
ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾います。
被写体に自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

代替品

	品番 EA764AW-7 コメント 仕様をご確認ください。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.