

品番：EA764AW-27

品名：200万画素 ワイヤレスWEBカメラ



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V65BK
サイズ(W×D×H)mm	62×71×77	重量(g)	140
材質	ケース部分/ABS樹脂	ビデオ解像度	最大1920x1080
インターフェイス	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)	ケーブル長(m)	2
センサー	200万画素×CMOSセンサー	静止画解像度	最大1920x1080
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG	フォーカス	固定
画角	水平/65度 対角/73度	レンズ	F2.4 f=3.9mm
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	最短接写距離	30cm
ホワイトバランス	自動調整	最低照度	1Lux以上
フレームレート	30fps 1920×1080 30fps 1280×720 30fps	消費電力	最大800mA

センサーサイズ	1/2.9インチ	電波周波数	2.4GHz
電波到達距離	最大約20m ※環境により使用範囲は大幅に異なります。	電池容量	1500mAh
充電時間	約3時間(カメラの電源OFF時)	三脚取り付け穴	1/4インチネジ
機能	マイク内蔵	セット内容	本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書

ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラです。

直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。

リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。

カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。

USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。受信機をパソコンに接続するだけで動作します。

ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.