

品番：EA764AW-28

品名：200万画素 WEBカメラ(ステレオマイク内蔵)



販売価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
カタログ価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V61BK
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)	ケーブル長	3m
サイズ	W104×D58×H44mm	システム要件	Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
セット内容	カメラ本体、取扱説明書	センサー	CMOSセンサー
センサーサイズ	1/2.9インチ	ビデオフォーマット	YUV MJPEG
ビデオ解像度	最大1920x1080	フォーカス	固定
フレームレート	最大30fps	ホワイトバランス	自動
マイク	あり	レンズ	F2 f=4.40mm
画角	65°(水平) ※対角75°	画素数	200万画素
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	最短接写距離	30cm

ト			
最低照度	1LUX以上	三脚取り付け穴	1/4インチネジ
重量	130g	消費電力	最大200mA
静止画解像度	最大1920x1080		

フルHD画質での撮影が可能なWebカメラです。

ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾う事ができます。

少人数での会議に最適な水平画角65度のセミワイドレンズです。

少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。

USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。

カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。

ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

代替品

	<p>品番 EA764AW-7</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.