

品番：EA764AW-5

品名：850万画素 WEBカメラ



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/01 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



Zoomなどのビデオ会議に最適な広角レンズを採用した4Kセンサー搭載高画質WEBカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V52S
有効画素数	850万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大3840×2160@30fps
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)	レンズ	F2.1 f=3.24mm
サイズ(W×D×H)mm	150×30×22	重量(g)	110
ケーブル長	3m	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.8～10.11 Chrome OS
フォーカス	固定	画角	水平90° 対角98°
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	最短接写距離	30cm

フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラです。

3840×2160の高解像度で撮影が可能です。

水平画角90°でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。

アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。

デジタルズームボタンを搭載し、1～30段階で調整でき、ボタンを1回押すと1段階設定を変更できます。最大倍率は5倍です。

ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルです。

カメラ本体は着脱可能なType-Cケーブルを採用しており、長さの異なるケーブルの付け替えが可能です。

保管時のレンズ保護やプライバシーを守るのに便利なレンズカバー付きです。

カメラ用三脚に取付けることができる角度調整可能なカメラスタンドです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.