

品番：EA764AW-9

品名：100万画素 WEBカメラ(超広角150° / 3.0mケーブル)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V43BK-3
サイズ(W×D×H)mm	115×25×33	重量(g)	156
有効画素数	100万画素	ビデオ解像度	最大1280×720
インターフェイス	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)	ケーブル長(m)	3
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 Chrome OS	センサー	CMOS
フォーカス	手動	フレームレート	最大30fps
画角	水平150°	最短接写距離	3cm
三脚取り付け穴	1/4インチネジ	レンズ	F1.75 f=2.5mm
マイク内蔵、カメラ用三脚穴付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.