

品番：EA764BA-105R

品名：0.5m LANケーブル(CAT7/スリムメッシュケーブル)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7ME-005BKR
カテゴリ	7準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	0.5	直径	5.0mm
カラー	ブラック&レッド		

安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

ギガビット以上での通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

メッシュ素材を採用、引張強度200%を実現しました。ケーブル径5.0mmで取り回しやすい、柔らかで細いケーブルです。

曲げても折れないナイロン製のツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタを採用しています。

錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

二重シールド構造

メッシュ素材を採用し、強度のある柔らかくて細いケーブルです。

RoHS対応品

より線仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.