

品番：EA764BB-130

品名：30 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ /ブルー)



販売価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
カタログ価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 10:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



品番	長さ	色	ケーブル径	ケーブル構造	コネクタ形状	対応規格
EA764BB-130	30m	ブルー	8mm	二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線	RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	CAT7A、CAT6A、CAT6、CAT5e、CAT5、CAT3



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7A-30BL
カラー	ブルー	ケーブル構造	二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線
ケーブル長	30m	ケーブル直径	8mm
コネクタ形状	RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T) 適合

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.