

品番：EA764BB-147

品名：0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)



販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/02/22 04:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-FL7-005BLN
カテゴリー	7準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	0.5	幅	7.2mm
厚さ	2.2mm	カラー	ブルー
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル			
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。			
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。			
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。			
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。			
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。			
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
RoHS対応品			

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。

より線仕様

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764BB-122</td></tr><tr><td>コメント</td><td>0.6m</td></tr></table>	品番	EA764BB-122	コメント	0.6m
品番	EA764BB-122				
コメント	0.6m				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.