

品番：EA764BB-175

品名：5 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,220円(税抜)／2,442円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,220円(税抜)／2,442円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/22 00:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1910ページ                      |      |   |

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

|                                                                                  |         |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| メーカー                                                                             | サンワサプライ | 型番     | KB-T6ATS-05W |
| カテゴリー                                                                            | 6A準拠    | コネクタ形状 | RJ45         |
| 長さ(m)                                                                            | 5       | 直径     | 7.1mm        |
| カラー                                                                              | ホワイト    |        |              |
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 |         |        |              |
| カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。                   |         |        |              |
| 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。                                |         |        |              |
| ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。                                |         |        |              |
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。                                                       |         |        |              |
| RoHS対応品                                                                          |         |        |              |
| 単線仕様                                                                             |         |        |              |

