

品番：EA764BB-186

品名：7 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6ATS-07BL
カテゴリ	6A準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	7	直径	7.1mm
カラー	ブルー		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。

10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

RoHS対応品

単線仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

