

品番：EA764BB-204

品名：5 m LANケーブル(CAT6/金属外被ケーブル)



販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

金属外被で、外圧に強く、鼠やペットの噛みつきに強い、10Gbitイーサネット対応の最強CAT6A LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6AMT-05
カテゴリー	6A準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	5	ケーブル直径	4.9mm
カラー	シルバー		
金属外被がネズミや動物の噛みつきによるケーブル断線からネットワークを守ります。			
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。			
金属外被で外圧に強く、足やキャスターでケーブルをうっかり踏んでも断線しにくい構造になっています。			
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。			
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。			
RoHS対応品			
より線仕様			

代替品

	品番	EA764BB-5A
--	----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.