

品番 : EA764BB-228

品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,600円(税抜) / 7,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,600円(税抜) / 7,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/20 11:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル

仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|--------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-STP6-20BL |
| カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 20 | 直径 | 6.4mm |
| カラー | ブルー | | |

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。

1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

※LANハブなどの機器に接続した際、隣のコネクタと干渉することがあります。コネクタサイズ(ブーツ部 W14.7×D17.5×H11mm(ラッチカバーを除く))を参照してください。

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

代替品

| | | |
|--|------|--------------|
| | 品番 | EA764BB-228A |
| | コメント | 変更点:コネクタ |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.