

品番：EA764BB-240A

品名：0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)



販売価格	770円(税抜)／ 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/20 10:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-002N
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	0.2	直径	6.4mm
カラー	ライトグレー		
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。			
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
RoHS対応品			