品番: EA764BB-242A

品名:1 m LANケ-ブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)



販売価格	970円(税抜)/1,067円(税込)				
カタログ価格	970円(税抜)/1,067円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 20:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					







仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-01N
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	1	直径	6.4mm
カラー	ライトグレー		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

株式会社エスコ