


# 品番 : EA764BB-248A

品名 : 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,340円(税抜) / 5,874円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,340円(税抜) / 5,874円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/20 10:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1911ページ                      |      |   |



## 仕様

|  |         |        |             |
|--|---------|--------|-------------|
| メーカー   | サンワサプライ | 型番     | KB-T6TS-15N |
| カテゴリー  | 6準拠     | コネクタ形状 | RJ45        |
| 長さ(m)  | 15      | 直径     | 6.4mm       |
| カラー  | ライトグレー  |        |             |
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。             |         |        |             |
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリー6適合のLANケーブルです。                                    |         |        |             |
| カテゴリー5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。   |         |        |             |
| 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。<br>※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |         |        |             |
| RoHS対応品  |         |        |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.