

品番：EA764BB-251

品名：40 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)



販売価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)			
カタログ価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/23 21:42現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-40
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	40	直径	6.4mm
カラー	ライトグレー		
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。			
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
RoHS対応品			
単線仕様			

代替品

	品番	EA764BB-251A
	コメント	変更点:型番、JAN



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.