

品番：EA764BB-276A

品名：90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)



販売価格	25,700円(税抜)／ 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜)／28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/20 10:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-90BLN
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	90	直径	6.4mm
カラー	ブルー		
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。			
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
RoHS対応品			