

品番：EA764BB-347

品名：15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/30 12:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



やわらかいより線タイプ、爪折れ防止カバー付きギガビット完全対応LANケーブル

仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|-----------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LA-Y6-15R |
| カテゴリ | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 15 | 直径 | 5.6mm |
| カラー | レッド | | |

単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。

RoHS対応品

より線仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.