

品番：EA764BB-403

品名：100m LANケーブル(CAT6/UTP/青)



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	色	規格	伝送速度	伝送帯域	ケーブル径	ケーブル構造	形状タイプ	通信速度	特性インピーダンス	RoHS
EA764BB-403	100m	ブルー	UTP4対(8芯)	10Gbps	250MHz	5.8mm	単線(24AWG)	スタンダードタイプ	1Gbps	100Ω	対応



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-C6L-CB100BLN
カラー	ブルー	ケーブル長	100m
周波数特性	250MHz	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル構造	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用	結線仕様	ストレート結線
通信速度	1Gbps	特性インピーダンス	100Ω

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)

長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。

ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。

RoHS指令対応品

### 代替品

品番	EA764BB-413
----	-------------



コメント 同 難燃性

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.