


品番：EA764BB-404


品名：300m LANケーブル(CAT6/UTP/青)



販売価格	53,500円(税抜) / 58,850円(税込)		
カタログ価格	53,500円(税抜) / 58,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



品番	品名	規格	長さ	色	材質	伝送速度	伝送帯域	ケーブル径	ケーブル構造	結線仕様	特性インピーダンス
EA764BB-404	300m LANケーブル(CAT6/UTP/青)	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	300m	ブルー	銅	10Gbps	250MHz	5.8mm	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	ストレート結線	100Ω



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-C6L-CB300BLN
カラー	ブルー	ケーブル長	300m
周波数特性	250MHz	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル構造	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用	結線仕様	ストレート結線
通信速度	1Gbps	特性インピーダンス	100Ω

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)

長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。

ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。

RoHS指令対応品

### 代替品

品番	EA764BB-414
----	-------------



コメント 同 難燃性

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.