

品番: EA764BB-414

品名:300m LANケープル(CAT6A/UTP/青/難燃性)



販売価格	61,000円(税抜)/67,100円(税込)				
カタログ価 格	61,000円(税抜)/67,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 16:52現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1950ページ				











仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6A-CB300BL
カラー	ブルー	ケーブル長	300m
ケーブル直径	6.4mm	ケーブル構造	単線(23AWG) ツイストペア、十字介 在付き
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6 (1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE- T)適合		

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)

カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。

余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。

10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。

火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。

長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。

RoHS指令対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.