


品番：EA764BB-414

品名：300m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性)



販売価格	56,300円(税抜) / 61,930円(税込)		
カタログ価格	56,300円(税抜) / 61,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



品番	品名	規格	長さ	色	材質	特徴
EA764BB-414	300m LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性)	CAT6A/UTP	300m	青	難燃性	10Gbps対応



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6A-CB300BL
カラー	ブルー	ケーブル長	300m
ケーブル直径	6.4mm	ケーブル構造	単線(23AWG) ツイストペア、十字介在付き
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合		

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)

カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。

余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。

10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。

火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。

長さがわかるリングマークが1mピッチで付いています。

RoHS指令対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.