

品番：EA764BB-421

品名：100m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,300円(税抜) / 43,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,300円(税抜) / 43,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/05 00:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1911ページ | | |



| 規格 | 品名 | 長さ | 色 | 在庫 |
|------|---------------------|------|---|----|
| 100m | 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) | 100m | 黒 | 3 |



仕様

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6AAD-CB100BKN |
| ケーブル長(m) | 100 | カラー | ブラック |
| ケーブル構造 | STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線 | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル径(mm) | 8.0 | 対応伝送帯域 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 対応PoE規格 | IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++) | 形状タイプ | スタンダードタイプ、自作用、屋外用 |
| 通信速度 | 10Gbps | 周波数特性 | 500MHz |

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。

10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.