

品番：EA764BB-464

品名：3 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)



販売価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1951ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8FL-03BK
カラー	ブラック	ケーブル構造	シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線
幅	8.5mm	厚さ	2.8mm
ケーブル長	3m	コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性	2000MHz	対応伝送帯域	カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
通信速度	40/25Gbps		

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。

薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。

火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.