

品番：EA764BB-475

品名：3 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ /ブルー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 14:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1911ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------------|--------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T8SL-03BL |
| カラー | ブルー | ケーブル径 | 4.0mm |
| ケーブル構造 | 二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線 | ケーブル長 | 3m |
| コネクタ形状 | RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) | 対応伝送帯域 | カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 難燃性 | LSZHノンハロゲン | | |

プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。

有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.