

品番 : EA764BB-485

品名 : 5 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1951ページ		



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8MEFL-05BK
カテゴリ	CAT8	カラー	ブラック
ケーブル構造	STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線	幅	9.0mm
厚さ	3.2mm	ケーブル長	5m
コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)	検査	100%導通検査
周波数特性	2000MHz	色配線	TIA/EIA-568B
対応伝送帯域	カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	40/25Gbps

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。

メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。

コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.