

品番：EA764BB-54

品名：1 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ /ホワイト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,670円(税抜) / 2,937円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,670円(税抜) / 2,937円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 10:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1911ページ | | |



次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T7-01WN |
| カテゴリ | 7準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 1 | 直径 | 5.7mm |
| カラー | ホワイト | | |

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク (ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

RoHS対応品

余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。

より線仕様

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.