

品番 : EA764BB-89

品名 : 50 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ /ワインレッド )



販売価格	47,600円(税抜)／ 52,360円(税込)		
カタログ価格	47,600円(税抜)／ 52,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7-50WRN
カテゴリー	7準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	50	直径	7.7mm
カラー	レッド		

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

ケーブル品質とプラグ内により戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。  
※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。

より線仕様

代替品



品番 EA764BB-63  
コメント 色:ホワイト

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.