

品番：EA764BC-100A

品名：0.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]



販売価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GFAT/BM05
カテゴリー	6A準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	0.5	幅	6.4mm
厚さ	約1.4mm	カラー	メタリックブルー
伝送速度	10Gbps	伝送帯域	500MHz
結線方式	ストレート結線	導体構成	ヨリ線(32AWG)
芯数	8芯	材質	PVC (外部シース(被膜))
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルです。			
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクタを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)			
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。			
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。			
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。			
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。			
隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクタを採用しています。			

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

代替品

	品番 EA764BB-181 コメント
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.