

品番：EA764BC-101.5A

品名：1.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 21:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|-----------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-GFAT/BM15 |
| カテゴリ | 6A準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 1.5 | 幅 | 6.4mm |
| 厚さ | 約1.4mm | カラー | メタリックブルー |
| 伝送速度 | 10Gbps | 伝送帯域 | 500MHz |
| 結線方式 | ストレート結線 | 導体構成 | ヨリ線(32AWG) |
| 芯数 | 8芯 | 材質 | PVC (外部シース(被膜)) |

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルです。

ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクタを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。
※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)

ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。

カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。

単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。

隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクタを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.