

品番：EA764BD-0.5A

品名：0.5m フラットLANケーブル(カテゴリ-6A準拠)[ブルー]



販売価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのフラットタイプです
設置場所を選ばない薄さ約1.4mmのフラットケーブルとツメが折れにくいコネクタを採用しています

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GFT/BU05
カラー	ブルー	カテゴリ	6準拠
コネクタ形状	RJ45	長さ(m)	0.5
直径	6.4mm	厚さ	1.4mm
伝送速度	1Gbps	規格	Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域	250MHz	結線方式	ストレート結線
導体構成	ヨリ線(32AWG)	芯数	8芯
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○	シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×	外部シース(被膜)材質	PVC
リングマーク付	×	モールド加工コネクタ	○
RoHS指令対応			
より線仕様			

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
両端コネクタ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.