

品番：EA764BE-10B

品名：10 m リフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]



販売価格	3,050円(税抜)／3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜)／3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/26 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GPY/BK10
カラー	ブラック	カテゴリー	CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
コネクタ形状	RJ-45コネクタ	長さ(m)	10
直径	4.4mm		
EU RoHS指令準拠(10物質)			
ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。			
ケーブルはより線仕様で、単線仕様比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。 あばれ:まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態			
アセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いと、左右のポートが干渉あって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。			
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。			
ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応			
より線仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.