

品番 : EA764BF-110

品名 : 10 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)



販売価格	8,090円(税抜)／8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜)／8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの屋外用モデル
屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-VAPFR/BK10
カテゴリー	5e準拠	コネクター形状	RJ45
長さ(m)	10	ケーブル径	約7.3mm(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7mm)
カラー	ブラック	規格	Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度	1Gbps	伝送帯域	100MHz
導体構成	単線仕様(24AWG)	結線方式	ストレート結線
動作環境	温度範囲:-30°C～+60°C 湿度範囲:0%～60%		

屋外対応

ツメ折れ保護カバー付

ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

※RJ45コネクタ部分は屋外に対応しておりません。必ず防水加工をしてから屋外でご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.