品番: EA764BF-200

品名:500mm フラットLANケーブル(すきま用)



| 販売価格 | 3,190円 (税抜)/3,509円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,190円(税抜)/3,509円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/16 15:19現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1949ページ | | | | |









サッシ窓のすきまを使って屋外からのLANケーブルを屋内に引き込むことができるLANケーブルです

仕様

| メーカー | エレコム | 型番 | LD-VAPF/SV05 |
|--------|-----------------|----------|-------------------------|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
| 長さ(mm) | 500 | アルミ強化部長さ | 200mm |
| 厚み | 1.4mm(アルミ強化部) | カラー | シルバー |
| 伝送速度 | 10/100/1000Mbps | 使用温湿度範囲 | 温度:-30~+60℃ 湿度:0~60% |

より線仕様(AWG36)・モールド加工

アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。

サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込めます。

アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmの薄さを実現したフラットLANケーブルです。

保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。

カテゴリー5eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

※アルミテープ部分以外は非防水加工です。屋外で使用する部分については必ず防水加工をしてください。

※断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.