

品番：EA764BF-200

品名：500mm フラットLANケーブル(すきま用)



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



サッシ窓のすきまを使って屋外からのLANケーブルを屋内に引き込むことができるLANケーブルです

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-VAPF/SV05
カテゴリー	5e準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(mm)	500	アルミ強化部長さ	200mm
厚み	1.4mm(アルミ強化部)	カラー	シルバー
伝送速度	10/100/1000Mbps	使用温湿度範囲	温度: -30~+60℃ 湿度: 0~60%

より線仕様(AWG36)・モールド加工

アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。

サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込めます。

アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmの薄さを実現したフラットLANケーブルです。

保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。

カテゴリー5eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

※アルミテープ部分以外は非防水加工です。屋外で使用する部分については必ず防水加工をしてください。

※断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.