

品番 : EA764BF-201

品名 : 400mm フラットLANケーブル(すきま用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,440円(税抜) / 7,084円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,440円(税抜) / 7,084円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/16 05:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1949ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-VAPF6A/SV04 |
| カテゴリー | 6A準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| 長さ(mm) | 400 | アルミ強化部長さ | 230mm |
| 厚み | 1.5mm(アルミ強化部) | 規格 | Cat6A対応(10GBASE-T /1000BASE-TX/1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-Tに対応) |
| 伝送速度 | 10Gbps | 伝送帯域 | 500MHz |
| 芯数 | 8芯 | 結線方式 | ストレート結線 |
| 材質 | 外部シース(被膜):アルミ | 導体構成 | ヨリ線/単線 |
| PoE | PoE/IEEE802.3af | ケーブル長 | 約0.4m(アルミ強化部約230mm) ※コネクター含まず |
| ケーブル厚み | 約1.5mm | 固定方法 | ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません) |
| 動作環境 | 使用温度範囲:-30°C~60°C 使用湿度範囲:0%~60% | | |
| ヨリ線仕様・モールド加工 | | | |
| アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 | | | |

サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込みます。

両端コネクター付

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat6A対応LANケーブルの屋外すき間用モデルです。

通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められるサッシやドアのすき間環境に最適な、アルミ強化フラットケーブルを採用しています。

薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまからケーブルを通すことができます。

電力供給が可能なPoE(IEEE802.3af)に対応しています。

ケーブルの両端にネジ穴が開いているので壁や床面へ固定することができます。(ネジは付属していません)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.