

品番：EA764BF-220

品名：20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GPAOS/BK20
カテゴリ	6A準拠	コネクタ形状	RJ-45
長さ(m)	20	直径	6.7mm
色	ブラック	規格	Cat6A対応(10GBASE-T / 1000BASE-TX / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tに対応)
伝送速度	10Gbps	伝送帯域	500MHz
芯数	8芯	結線方式	ストレート結線
材質	外部シース(被膜): LDPE	PoE	PoE++対応
動作環境	温度範囲: -10℃~60℃		

ツメ折れ防止カバー付

単線仕様

両端コネクタ付

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。

1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。

屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.