

品番 : EA764BF-5A

品名 : 5 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠)



販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e準拠LANケーブルのスタンダードタイプ

2台のパソコンを接続するのに最適なクロスケーブルと、ツメが折れにくいLANケーブル

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CTX/T/BU50
カテゴリー	5e準拠	コネクター形状	RJ45
長さ	5m	直径	5.35mm
伝送速度	1Gbps	規格	Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
伝送帯域	100MHz	結線方式	クロス結線
外部被膜材質	PVC	導体構成	ヨリ線(24AWG)
芯数	8芯	カラー	ブルー
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○	シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×	スリムコネクター	○
爪の折れないコネクター	○	爪折れ防止カバー付きコネクター	○
レンジスマート付	×	モールド加工コネクター	○
ツメ折れ防止カバー付			

2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル

隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ

より線仕様

カテゴリー5Eに準拠したクロスケーブルで、パソコン同士を接続するのに便利です。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。

両端コネクター付

RoHS指令対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.