品番: EA764BG-14

品名:300m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)



販売価格	54,900円 (税抜)/60,390円(税込)				
カタログ価 格	54,900円(税抜)/60,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 11:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1949ページ				













100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです 柔らかく取り回しが容易なヨリ線ケーブルを採用しています

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CT2/BU300YR
カテゴリー	5e準拠	長さ(m)	300
カラー	ブルー	規格	Cat5e対応(10BASE-T、100BASE- TX、1000BASE-T)
伝送帯域	100MHzまで	直径	5.1mm
芯数	8芯	適合コネクター	EA764BJ-11、EA764BJ-14
ョリ対芯線(ツイストペア ケーブル)	0	シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×	外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)		

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。

リレックスタイプ、自作用(コネクタは付属していません)

使用残量がわかるレングスマーク付き

※あくまで参考の残量になります。実際の長さはお手元で測定いただいてからケーブルを切断してください。

柔らかく取り回しが容易なより線仕様です。

60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。

光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.