

品番：EA764BH-12

品名：300m LANケーブル(カテゴリ5準拠/ライトグレー)



販売価格	42,100円(税抜) / 46,310円(税込)		
カタログ価格	42,100円(税抜) / 46,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CT2/LG300/RS
カテゴリ	5e準拠	長さ(m)	300
カラー	ライトグレー	規格	Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送帯域	100MHzまで	ケーブル太さ	約5.1mm
芯数	8芯	適合コネクタ	LD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
コネクタ形状	コネクタなし(リレックス巻き)	ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)	十字介材	×
外部シース(被膜)材質	PVC	導体構成	単線(24AWG)

ケーブル残量が分かるように1m毎にリングマーク付

RoHS指令対応

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリ5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。

ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。

60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。

光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

代替品

	<p>品番 EA764BH-11</p> <p>コメント 色:ブルー</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.