


品番：EA764BJ-27

品名：LANケーブル用コネクタ（CAT6A対応/10個）



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 14:11現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ			



への字ラッチでつめ折れ防止のCAT6A・CAT6自作用RJ-45コネクタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADT-6ARJKNH-10
コネクタ形状	RJ-45コネクタへの字ラッチ	ツメ折れ防止コネクタ	有
カテゴリー	カテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)	芯線加工	貫通型(透過型)
コネクタ構造	水平型	金属ピン	50μm金メッキピン
ケーブル導体	単線、より線両対応	ブーツ挿入口	6.5mm
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合	入数	コネクタ×10個、ブーツ×10個

カテゴリ6A LANケーブルを自作する際のRJ-45コネクタ。

ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。

ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。

貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。

カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。

単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。

つめ折れ防止機能のある、への字ラッチ形状。

ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。

ケーブル屈曲の際にケーブルを保護する専用ブーツ付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.