

品番 : EA764BK-81

品名 : 38x142x32mm LANケーブル中継器(耐水型)



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/20 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1953ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TL20
サイズ(W×D×H)mm	W38×D142×H32(突起部を除く)	重量(g)	66
材質	ガラス繊維耐衝撃強化プラスチック	防水規格	IP54
耐候性	UL 746C	難燃性	UL 94-V0
対応ケーブル	外径5~8mm		

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。

IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。

外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスチックを採用、内部を外圧から保護します。

ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

付属のウレタンシートをケーブルに巻くことで、細径タイプにも対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

