

品番：EA764BM-29

品名：屋外用防水 RJ-45 中継アダプタ(カテゴリ6A STP)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADT-EX-6ASTPWP
コネクタ形状	RJ-45シールドメス・メスコネクタ	結線仕様	ストレート結線
アダプタ構造	STP	カテゴリ	CAT6A
規格名	10GBASE-T	対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
PoE	対応	対応PoE規格	IEEE802.3af・at・bt
対応PoE通称	PoE・PoE+・PoE++	使用温度範囲	動作時/-10~60℃ 保管時/-40~70℃
付属品	直径6mmパッキン×2、直径8.5mmパッキン×2	製品サイズ	外寸/約W111×D36×H36mm
製品重量	約65g	対応目安	直径6mm/LANケーブルコネクタ奥行き4~6mm対応 直径8.5mm/LANケーブルコネクタ奥行き6~8.9mm対応
対応LANケーブル	EA764BB-421・-422		

10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。

STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。

防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。

PoE (IEEE802.3af)、PoE+ (IEEE802.3at)、PoE++ (IEEE802.3bt)に対応可能です。

動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。

使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(直径6mm、直径8.5mm)から選択できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.