


品番：**EA764BM-34**

品名：雷サージプロテクター(LANケーブル用)



販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



雷サージから機器を守る、ギガビットイーサネット対応RJ-45中継アダプタ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADT-NF5EN
サージ放電電流(8/20 μ s)	パワー・データ/10KA	保護ピン	全8ピン
保護モード	ディファレンシャル&コモンモード	絶縁インピーダンス	1000M Ω
インパルス保護電圧	500V以下	サイズ(W×D×H)mm	25×120×25
定格電圧	データ/5V、パワー/48V	応答時間	5ns以下
重量(g)	105	データ転送速度	1000Mbps(1000BASE-T)
コネクタ	RJ-45シールドポート		

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。

ギガビットイーサネットに対応しています。

カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。

PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。

鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。

※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。

<接続方法>1. 本製品を接続する前に、既存のネットワークが正常に動作していることを確認してください。2. 接続する機器の電源を切ってください。3. 接続する機器にエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用して接続してください。※PoE機器に接続する場合はAWG24

単線、AWG23単線、AWG22より・単線仕様のLANケーブルをご使用ください。4. 本製品のアース線をグラウンドに接続してください。※十分な雷サージ保護性能を得るためには、必ずアース線でグラウンド処理を行ってください。グラウンド処理が行われていない場合、雷サージ保護性能は発揮できません。5. 接続している機器の電源を入れてください。

代替品

	<p>品番 EA764BM-35</p> <p>コメント 仕様確認してください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.