品番: EA764BM-41

品名:LANケーブルL型上出変換アダプタ(CAT6A STP)



| 販売価格       | <b>1,300円</b> (税抜)/1,430円(税込)       |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 1,300円(税抜)/1,430円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/08/03 08:21現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |













## 仕様

| メーカー   | サンワサプライ             | 型番     | ADT-RJ6A-LU   |
|--------|---------------------|--------|---|
| カラー    | ブラック                | コネクタ形状 | RJ-45シールドオス・メスコネクタ<br>RJ-45メス 上出し   |
| 結線仕様   | ストレート結線             | 規格     | カテゴリ6A (10GBASE-T)、カテゴリ6<br>(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、<br>(1000BASE-T)、カテゴリ5<br>(100BASE-TX)、カテゴリ3<br>(10BASE-T) |
| アダプタ構造 | STP                 | PoE    | PoE(IEEE802.3af) · PoE+<br>(IEEE802.3at) · PoE++(IEEE802.<br>3bt)   |
| サイズ    | W19.2×D54.3×H22.3mm | 重量     | 約18g  |

RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。

パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。

耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。

STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.